

HOLEX®
DNMG 150604 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020

Datos de pedido

Número de pedido	250806 HBX020
GTIN	4045197663559
Clase de artículo	22D

Descripción

DNMG 150604 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

 Profundidad de corte a_p : 1 - 5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 300 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Profundidad de corte a_p	1 - 5 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 300 m/min
Clase	HBX020

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Soporte de torneado de apriete eco/eco QT
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro