


VNMG 160404, Clase: CA4515

Datos de pedido

Número de pedido	251822 CA4515
GTIN	4960664600373
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	K
Rompevirutas	STD
Avance f	0,05 - 0,7 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 360 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,75 - 3 mm
Clase	CA4515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado