



## DNMG 150608 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130



### Datos de pedido

Número de pedido	250807 HBX130
GTIN	4045197663610
Clase de artículo	22D

### Descripción

DNMG 150608 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	1 - 5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Rompevirutas	MM
Avance $f$	0,1 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Clase	HBX130

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Soporte de torneado de apriete eco/eco QT
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro