

**CC. T 09T304, Clase: CA6525**

Datos de pedido

Número de pedido	260196 CA6525
GTIN	4960664491827
Clase de artículo	25E

Descripción

CC. T 09T304 CA6525 Clase: CA6525

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado