

**Garant****CC. T 120408, Clase: HU7310**

## Datos de pedido

Número de pedido	260160 HU7310
GTIN	4045197668554
Clase de artículo	21G

## Descripción

### Descripción técnica

Rompevirutas	AM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD

Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado