



CCMT 09T302, Clase: CA525



Datos de pedido

Número de pedido	260194 CA525
GTIN	4960664679034
Clase de artículo	25E

Descripción

CC. T 09T302 CA525 Clase: CA525

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 330 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 330 m/min
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Clase	CA525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado