

**Garant**
**Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/08 mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 251905 20/08  |
| GTIN              | 4045197651198 |
| Clase de artículo | 21U           |

**Descripción**
**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PWLNR/L 2020X08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función  $L_4$ : 25 mm

Longitud de la cabeza  $L_1$ : 34 mm

Longitud total L: 93 mm

Calzo: 259031 19

**Descripción técnica**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Código ISO Soporte             | PWLNR/L 2020X08 |
| Tornillo de palanca articulada | 259018 3        |
| Longitud de la cabeza $L_1$    | 34 mm           |
| Plaquita de corte adecuada     | WN.. 0804..     |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Resorte                           | 259046 1                       |
| Palanca articulada                | 259015 3                       |
| Calzo                             | 259031 19                      |
| Anchura de función L <sub>4</sub> | 25 mm                          |
| Tamaño del mango                  | 20 mm                          |
| Tamaño de placa                   | 8 mm                           |
| Longitud total L                  | 93 mm                          |
| Tipo de boca                      | izquierda                      |
| Norma                             | DIN ISO 5610                   |
| Refrigeración interior            | sí                             |
| Ángulo de ajuste κ                | 95 grados                      |
| Tipo de producto                  | Soporte de torneado de apriete |

## Accesorios

|   |            |
|---|------------|
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659906 500 |
| Palanca articulada Tipo 3   | 259015 3   |
| Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 3 mm                                     | 674242 3   |
| Calzo Tipo 19   | 259031 19  |
| Resorte Tipo 1  | 259046 1   |
| Tornillo para palanca articulada Tipo 3   | 259018 3   |