

Garant
Cabezal de corte QuickTurn, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm

Datos de pedido

Número de pedido	251907 20/08
GTIN	4045197651235
Clase de artículo	21U

Descripción
Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.** Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda. Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DWLNR/L 2025K08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 125 mm

Calzo: 259031 42

Descripción técnica

Código ISO Soporte	DWLNR/L 2025K08
Calzo	259031 42
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Brida	259038 10
Anchura de función L ₄	25 mm
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Tamaño del mango	20 mm

Tamaño de placa	8 mm
Tornillo para calzo	259025 4
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Brida de sujeción Tipo 10	259038 10
Tornillo para calzo	259171
Calzo	259581
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Calzo Tipo 42	259031 42
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Brida de sujeción	259354