

**Garant****Fresa de disco con tope Ancho ap 8 mm, Ø D: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218565 100
GTIN	4045197530264
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

**Aplicación:**

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

**Pieza de repuesto:**

N.º 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. IP15.

Fresa de disco disponible hasta Ø D = 200 mm.

**Descripción técnica**

Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	5
Plaquita de corte adecuada	SNHX
Profundidad de corte máxima $a_{e\ máx.}$	24,2 mm
Ø cuello $d_1$	48 mm

Ø de corte $D_c$	100 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Longitud total $L_{tot}$	50 mm
Número de plaquitas de corte	10
Ejecuciones de mangos	con perforación
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 12045
Juego tornillo para plaquita reversible	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219978
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP