



Cable de prolongación, 400 V / 16 A, Tipo: 10N



Datos de pedido

Número de pedido	081188 10N
GTIN	4007123251520
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos (IP44). Resistente al aceite, a la gasolina y a la radiación UV.

Cable de goma de neopreno H07RN-F 5G1,5.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Descripción técnica

Tipo	10N
Material cable	Neopreno
Estructura de cable	5G1,5
Clase de cable	H07RN-F
Longitud de cable	10 m
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Clase de protección IP	IP 44

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	F
Atributo del nombre de producto	400 V / 16 A
Tensión de red	400 V
Tipo de producto	Cable de prolongación

Accesorios

Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo L	081191 L
Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo XL	081191 XL
Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo S	081191 S