

Garant
Fresa de inmersión de 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 42/3mm


Datos de pedido

Número de pedido	211806 42/3
GTIN	4045197502049
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	55 mm
Ø de corte D_c	42 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø de perforación de asiento	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VCG. 2205
Número de filos Z	3
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	82 mm
Fresado circular de taladro a_p	8 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	5,3 grados

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	32,34 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	78 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de inmersión

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800