



Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/07mm



Datos de pedido

Número de pedido	260338 16/07
GTIN	
Clase de artículo	25U

Descripción

Ejecución:

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	11,7 mm
Código ISO Soporte	A16Q SDUCR/L07
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ø perforación previa mínima D _{min.}	20 mm
Longitud de voladizo L ₁	80 mm
Tamaño de placa	7 mm
Tornillo para plaquita	269022 4
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	16 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Norma	DIN 8024

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo de amarre Tipo 4	269022 4