


WNMG 080408, Clase: CA6525

Datos de pedido

Número de pedido	252014 CA6525
GTIN	4960664513239
Clase de artículo	25E

Descripción

WNMG 080408 CA6525 Clase: CA6525
 Rompevirutas: MQ
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 220 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Rompevirutas	MQ
Clase	CA6525

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado