

**Fresa para ranuras en T HELISLOT, Mango Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	227718 31,7/20
GTIN	7291075438901
Clase de artículo	19D

Descripción**Ejecución:**

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descripción técnica

Ø de corte D_c	31,7 mm
Longitud total L_{tot}	95 mm
Plaquita de corte adecuada	XNMMU090408
Altura ranura a_p	10,8 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Ø de mango D_s h6	20 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2
Ø cuello d_1	16 mm
Número de plaquetas de corte	4
Longitud de voladizo L_1	41 mm

Quality Dress	ETS D32-11-W20-XN09
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Tipo de producto	Fresa de ranuras

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 3	229695 3
--	----------