

**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260338 25/11
GTIN	4960664579655
Clase de artículo	25U

**Descripción****Ejecución:**

Canal para viruta de forma currentilínea para mejor evacuación de viruta, tendencia a vibraciones reducida, mecanizado estable.

Refrigeración interior: sí

Ø de mango  $D_5$ : 25 mm

Código ISO Soporte: A25S SDUCR/L11

Ángulo de ajuste  $\kappa$ : 93 grados

Plaquita de corte adecuada: DC.. 11T3..

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 32 mm

Desplazamiento central  $L_3$ : 19 mm

**Descripción técnica**

Tornillo para plaquita	269022 3
Código ISO Soporte	A25S SDUCR/L11
Longitud de voladizo $L_1$	125 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Desplazamiento central $L_3$	19 mm
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción $L_2$	24 mm

Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Ø de mango $D_s$	25 mm
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Tornillo de amarre	269406
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo de amarre Tipo 3	269022 3