



## SNMG 120408 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020



### Datos de pedido

Número de pedido	251264 HBX020
GTIN	4045197664471
Clase de artículo	22D

### Descripción

SNMG 120408 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 300 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	1 - 5 mm
Avance $f$	0,1 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	PM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Clase	HBX020
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 300 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8
Asignación de plaquitas	neutro