


SNMG 150612, Clase: CA510

Datos de pedido

Número de pedido	251363 CA510
GTIN	4960664698783
Clase de artículo	25E

Descripción

SNMG 150612 CA510 Radio angular: 1,2 mm
 Clase: CA510
 Rompevirutas: PH
 Profundidad de corte a_p : 1 - 10 mm
 Avance f : 0,25 - 0,8 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 450 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PH
Radio angular	1,2 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Clase	CA510

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 450 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SNMG 150612
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado