



Insertos de corte HELIGRIP, IC808, Anchura de tronzado w / radio angular R: 3/0,3mm



Datos de pedido

Número de pedido	273413 3/0,3
GTIN	7291075482652
Clase de artículo	26C

Descripción

Ejecución:

Formación de viruta optimizada y control de viruta.

Aplicación:

Para tronzado axial y radial, tronzado y ranurado, ranurado axial y mecanizado interno. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicaciones de ranurado axial solo compatibles con soporte HFHR).

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 273766–273768.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tolerancia ancho de tronzado w	0,05 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Avance f Ranurado	0,07 - 0,11 mm/rev,
Radio angular R	0,3 mm
INSL	15,8 mm
Avance f Torneado	0,14 - 0,18 mm/rev,

Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	1,8 mm
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,25 mm
Quality Dress	GRIP 3003T IC808
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	T
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 180 m/min
Clase	IC808
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado