

**Garant****Fresa de disco con tope Ancho ap 10 mm, Ø D: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218566 125
GTIN	4045197530394
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

**Aplicación:**

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

**Pieza de repuesto:**

N.º 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. IP15.

Fresa de disco disponible hasta Ø D = 200 mm.

**Descripción técnica**

Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	6
Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx.}}$	23,7 mm
Plaquita de corte adecuada	SNHX
Longitud total $L_{tot}$	50 mm

Ø cuello d <sub>1</sub>	70 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	125 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Número de plaquitas de corte	12
Ejecuciones de mangos	con perforación
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1205
Juego tornillo para plaquita reversible	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219983
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2