

Garant**Mandril de expansión hidráulica Master Chuck Master Chuck, HSK-A 63 largo, Ø de sujeción D1: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	307503 20
GTIN	4067263108849
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Diseño delgado (contorno de 4,5°, idéntico al contorno de contracción según DIN 69882-8)
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
- Posibilidad de utilizar conos reductores.
- Resistencia a altas temperaturas de hasta 120 °C durante 4 horas.
- Hasta 10 veces más operaciones de sujeción posibles en comparación con un mandril de expansión hidráulica estándar.
- Par de apriete muy bajo del tornillo de amarre, fácil manejo.
- Nuevo sistema de expansión hidráulico patentado: oscilación circular premium fiable y duradera.

Ventaja:**Mismas propiedades que los conos de contracción térmica:**

- Precisión
- Extremadamente fino, idéntico contorno de interferencias

Ventajas sobre los conos de contracción térmica:

- Mejor amortiguación
- Manejo más sencillo
- Flexibilidad (mediante conos reductores)
- No se requiere ningún aparato de contracción (coste, consumo de energía)

Aplicación:

Especialmente en la fabricación de herramientas y moldes y cuando se requiere un contorno de interferencia reducido.

Para taladrar, escariar y fresar.

Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Suministro:

Incluida llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, cono reductor n.º 302140; 302135; 302145; 302147 de tam. 12 y n.º 302150; 302155; 302160; 302165 de tam. 20.

Descripción técnica

Ø exterior D	42 mm
Longitud de voladizo medida A	120 mm
Ø de sujeción D ₁	20 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
Ø D ₂	33 mm
Adaptador	HSK-A 63 largo
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Perforación para conducto de refrigeración	no
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica