



Insertos de corte FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 2/32mm



Datos de pedido

Número de pedido	273581 2/32
GTIN	7291075380606
Clase de artículo	26K

Descripción

Ejecución:

Para tronzado de barras, materiales duros y aplicaciones difíciles. Rompevirutas con bisel protector pronunciado. Velocidades de avance medias y altas.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 273576 – 273577.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Descripción técnica

Radio angular R	0,2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	0,03 mm
Ancho de tronzado w	2 mm
Avance f	0,04 - 0,14 mm/rev,
Tolerancia radio angular R	0,03 mm
Serie	FLASHPENTA

Quality Dress	PMN D32-2C02 IC908
Número de cambios/cortes	5
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	C
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC908
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado