



Prolongación de macho para roscar, Tipo: 13L



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 338405 13L |
| GTIN | 4067263109068 |
| Clase de artículo | 32H |

Descripción

Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Notas:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descripción técnica

| | |
|---|-----------|
| Para cuadrado K_1 | 14,5 mm |
| Prolongación $\varnothing D_3$ | 18 mm |
| Para \varnothing de rosca nominal d_1 DIN 374/376 | M22 – M24 |
| Para \varnothing de mango roscado d_2 | 18 mm |
| Prolongación L_2 | 100 mm |

| | |
|--|---------------|
| Prolongación L ₃ | 330 mm |
| Para longitud de sujeción l ₁ | 43 mm |
| Prolongación Ø D ₄ | 26 mm |
| Prolongación K ₂ | 14,5 mm |
| Tipo de producto | Anillo patrón |