



Insertos de corte PENTACUT 24N-C/34N-C, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 3/34mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 273939 3/34 |
| GTIN | 7291075289527 |
| Clase de artículo | 26K |

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas con bisel protector pronunciado. Velocidades de avance medias y altas.

Aplicación:

Primera opción para el grabado de precisión. Separación posible. También apto para cortes interrumpidos.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 273924 – 273925.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Ancho de tronzado w | 3 mm |
| Radio angular R | 0,2 mm |
| Avance f | 0,06 - 0,22 mm/rev, |
| Tolerancia ancho de tronzado w | 0,02 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Profundidad de escotadura $t_{\text{m\acute{a}x.}}$ | 10 mm |
| Tolerancia radio angular R | 0,03 mm |
| Tamaño de plaquita $\varnothing d$ | 34 mm |
| Serie | PENTACUT |
| Quality Dress | PENTA 34N300C020 IC908 |
| Número de cambios/cortes | 5 |
| Material de corte | HM |
| Perfil de plaquita de corte | neutro |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Aplicación principal | UNI |
| Condición de corte | continuo |
| Rompevirutas | C |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 60 - 180 m/min |
| Clase | IC908 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |