



## Insertos de corte PENTACUT 17 N-P izquierda, IC1008, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 1/17mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273957 1/17
GTIN	7291075389944
Clase de artículo	26K

### Descripción

#### Aplicación:

Sistema universal para el mecanizado de componentes pequeños. Para tronzado y ranurado, torneado, roscado y torneado inverso.

Para tronzado y ranurado. Rompevirutas positivo. Corte suave.

#### Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 273950 – 273951.

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

### Descripción técnica

Ancho de tronzado w	1 mm
Radio angular R	0,1 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	3 mm
Avance f	0,02 - 0,05 mm/rev,
CUTDIA	6 mm

Tamaño de plaquita Ø d	17 mm
Serie	PENTACUT
Quality Dress	PENTA 17N100P010LS IC1008
Número de cambios/cortes	5
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC1008
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado