

Insertos de corte FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 3/32mm



Datos de pedido

Número de pedido	273581 3/32
GTIN	7291075380613
Clase de artículo	26K

Descripción

Ejecución:

Para tronzado de barras, materiales duros y aplicaciones difíciles. Rompevirutas con bisel protector pronunciado. Velocidades de avance medias y altas.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 273576 – 273577.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Descripción técnica

Avance f	0,06 - 0,22 mm/rev,
Radio angular R	0,2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	0,03 mm
Tolerancia radio angular R	0,03 mm
Serie	FLASHPENTA
Quality Dress	PMN D32-3C02 IC908

Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	C
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC908
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado