



## Barra de mandrinar MINCUT, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 16/10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	270420 16/10
GTIN	7291075262414
Clase de artículo	26I

### Descripción

#### Ejecución:

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Cambio sencillo de la plaquita de corte.**

#### Aplicación:

Para ranurado axial y tronzado en el rango de diámetro 8 mm – 17 mm.

#### Idóneo para:

Insertos de corte n.º 270422 – 270429.

### Descripción técnica

Ø de mango $D_s$	16 mm
Desplazamiento central $L_3$	11,2 mm
Tamaño de placa	10 mm
Serie	MINCUT
Longitud total $L$	90 mm
Longitud de la cabeza $l_2$	17,2 mm
Ancho de función $f_1$	2,4 mm
ancho radial $f_2$	7,5 mm
Refrigeración Ø $d_5$	6 mm

Radio R	4,6 mm
Quality Dress	MIFHR 16C-10
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar