

Garant**DC. T 11T302, Clase: CU7010**

Datos de pedido

Número de pedido	260356 CU7010
GTIN	4045197668967
Clase de artículo	21G

Descripción

DCMT 11T302 CU7010 Clase: CU7010
Rompevirutas: SS
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 210 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	80 - 140 m/min
Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Aplicación secundaria	M

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 210 m/min
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Clase	CU7010
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	Cermet
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado