



## Plaquitas de corte MINCUT MIFR Radio completo, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 2/10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	270427 2/10
GTIN	7291075262582
Clase de artículo	26J

### Descripción

#### Ejecución:

Para ranurado axial interno y tronzado.

#### Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

### Descripción técnica

Tamaño de plaquita $\varnothing$ d	10 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	9 mm
WF	3 mm
Avance f Ranurado axial	0,02 - 0,1 mm/rev,
Avance f Refrentado	0,02 - 0,06 mm/rev,
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Radio angular R	1 mm
Clase	IC908
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 140 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini