



Plaquitas de corte MINCUT MIGR neutro, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 1/8mm



Datos de pedido

Número de pedido	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Clase de artículo	26J

Descripción

Ejecución:

Para ranurado interno a baja profundidad de corte.

Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

Descripción técnica

Tamaño de plaquita $\varnothing d$	8 mm
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	1,4 mm
\varnothing mínimo $D_{min.}$	8,5 mm
Ancho de tronzado w	1 mm
Avance f Ranurado	0,01 - 0,03 mm/rev,
WF	4 mm
Avance f Torneado	0,03 - 0,1 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,5 mm
Radio angular R	0,05 mm
Serie	MINCUT

Profundidad de corte _{p.mín.}	0,05
Profundidad de corte _{p.máx.}	0,5
Quality Dress	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Clase	IC908
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 140 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini