



Plaquitas de corte MINCUT MIFR Radio completo, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 3/10mm



Datos de pedido

Número de pedido	270427 3/10
GTIN	7291075262575
Clase de artículo	26J

Descripción

Ejecución:

Para ranurado axial interno y tronzado.

Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

Descripción técnica

Tamaño de plaquita \varnothing d	10 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	9 mm
WF	5,55 mm
DAXN-DAXX	12 - 47 mm
Avance f Refrentado	0,02 - 0,06 mm/rev,
Avance f Ranurado axial	0,02 - 0,1 mm/rev,
INSL	25,1 mm
Radio angular R	1,5 mm
Clase	IC908
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 140 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini