



LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Tipo: ST1400



Datos de pedido

Número de pedido	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Clase de artículo	25A

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte reversible de 2 filos.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Descripción técnica

Radio angular	1 mm
Código ISO plaquita de corte	LPGT 010210 ER-GM
Tipo	ST1400
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,2 mm
Clase	PR1825
Material de corte	MD
Avance f_z por diente	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
GG(G)	adecuado con restricciones	180 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		