



Plaquitas de corte MINCUT MEFL neutro, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 3/10mm



Datos de pedido

Número de pedido	270428 3/10
GTIN	7291075424621
Clase de artículo	26J

Descripción

Ejecución:

Para ranurado axial y tronzado en el exterior de la espiga.

Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	9 mm
Avance f Ranurado	3,6 mm/rev,
Avance f Refrentado	0,02 - 0,05 mm/rev,
Avance f Ranurado axial	0,02 - 0,06 mm/rev,
Tamaño de plaquita $\varnothing d$	10 mm
INSL	24,5 mm
DAXN-DAXX	10 - 100 mm
Radio angular R	0,2 mm
Serie	MINCUT
Quality Dress	MEFL 10-3.00-0.20 IC908

Clase	IC908
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini