



Plaquitas de corte MINCUT MEFL neutro, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 1,5/8mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 270428 1,5/8 |
| GTIN | 7291075359558 |
| Clase de artículo | 26J |

Descripción

Ejecución:

Para ranurado axial y tronzado en el exterior de la espiga.

Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Avance f Ranurado axial | 0,02 - 0,1 mm/rev, |
| WF | 2,6 mm |
| Tamaño de plaquita \varnothing d | 8 mm |
| DAXN-DAXX | 8 - 15 mm |
| Avance f Ranurado | 2,6 mm/rev, |
| Avance f Refrentado | 0,02 - 0,06 mm/rev, |
| Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 5,5 mm |
| INSL | 17,4 mm |
| Radio angular R | 0,2 mm |
| Serie | MINCUT |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Quality Dress | MEFL 8-1.50-0.20 IC908 |
| Clase | IC908 |
| Aplicación principal | UNI |
| Condición de corte | continuo |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 60 - 180 mm/min |
| Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |