



**LPGT 010210 ER-GM, PR1835, Tipo: INOX**



**Datos de pedido**

Número de pedido	221948 INOX
GTIN	4960664029419
Clase de artículo	25A

**Descripción**

**Ejecución:**

Plaquita de corte reversible de 2 filos.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	LPGT 010210 ER-GM
Radio angular	1 mm
Radio de programación para $a_p$ máx.	1,2 mm
Tipo	INOX
Clase	PR1835
Material de corte	MD
Avance $f_z$ por diente	0,3 mm
Número de cambios/cortes	2

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	60 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		