



para plaquitas de corte reversibles SD.. SVJCR 93°, derecha



Datos de pedido

Número de pedido	261300 25/11
GTIN	4067263109433
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Refrigeración dirigida al corte.

Nota:

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

Descripción técnica

Tamaño del mango	25 mm
Código ISO Soporte	SVJCR/L 2525M11
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Tamaño de placa	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Longitud total L	150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/261300-25/11>