

**Inserto de corte DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Ancho de tronzado w: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274148 10
GTIN	7291075316476
Clase de artículo	26H

Descripción**Ejecución:**

Rompeviruta Y: para el mecanizado de inmersión general. Formador de chips positivos. Corte suave.

Aplicación:

Para ranurado externo para grandes volúmenes de mecanizado.

Descripción técnica

fg	0,2 - 0,35 mm/rev,
Ancho de tronzado w	10 mm
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
INSL	13,3 mm
Radio angular R	0,8 mm
Serie	DOVEIQGRIP

Quality Dress	TIGER 1008Y-IQ IC808
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	FG
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 180 m/min
Clase	IC808
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado