

**TPKT 1003PDR, IC810, Tipo: GGG****Datos de pedido**

Número de pedido	226596 GGG
GTIN	7291075313628
Clase de artículo	19A

**Descripción****Ejecución:**

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.  
Valores de aplicación para  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  máx. = 8,0 mm.

**Descripción técnica**

Tipo	GGG
Serie	HELI3MILL
Radio angular	0,8 mm
Avance $f_z$	0,15 mm
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	TPKT 1003PDR
Geometría	PDR

Quality Dress	HM390 TPKT 1003PDR IC810
Clase	IC810
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
GG(G)	adecuado	240 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		