


TDKT 150504PDR, IC830, Tipo: INOX

Datos de pedido

Número de pedido	226562 INOX
GTIN	7291075312645
Clase de artículo	19A

Descripción
Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p máx. = 13,0 mm.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Avance f_z	0,2 mm
Radio angular	0,4 mm
Serie	HELI3MILL
Número de cambios/cortes	3
Geometría	PDR
Quality Dress	HM390 TDKT 150504PDR IC830
Clase	IC830

Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		