


TNMG 160408, Clase: CA6525

Datos de pedido

Número de pedido	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Clase de artículo	25E

Descripción

TNMG 160408 CA6525 Clase: CA6525

Rompevirutas: MQ

Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 220 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MQ
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M
Clase	CA6525

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado