


**XNMU 130608PNN-PL, IC845, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	227739 ST900
GTIN	7291075311341
Clase de artículo	19A

**Descripción****Ejecución:**

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta. Valores de aplicación para  $a_e$  máx.

**Descripción técnica**

Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	XNMU 130608PNN-PL
Serie	HELISLOT
Avance $f_z$	0,15 mm
Tipo	ST900
Geometría	PNN-PL

Quality Dress	XNMU 130608PNN-PL IC845
Clase	IC845
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	140 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		