

Garant GRIDLINE

Estante extraíble con ojales, 200 kg, 26×24G, Altura de montaje: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	998277 150
GTIN	4067263111672
Clase de artículo	91R

Descripción

Ejecución:

Estante extraíble con **extensión total del 100 %**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 150 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Con ojales en la parte delantera y trasera para fijar correas de amarre, por ejemplo. Con desbloqueo individual de cajón monomanual.

Idóneo para:

Sistemas de estanterías de cajones, equipo de contenedores.

Suministro:

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno y ojales.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

No compatible con armarios de herramientas del grupo 93; solo se puede instalar en el sistema de estanterías de cajones.

Descripción técnica

Altura de montaje	150 mm
Intervalo de empleo	Equipo de contenedores
Número de ojales	4
Anchura útil en G	26
Desbloqueo individual de cajones	Monomanual

Hoja de datos

Cajones superficie útil en G	26x24
Profundidad útil en G	24
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Regulación de la altura en el intervalo	25
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Atributo del nombre de producto	26x24G
Anchura útil	650 mm
Profundidad útil	600 mm
Tipo de producto	Estante extraíble