

**TPKT 100310PDR, IC808, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	226518 ST900
GTIN	7291075313734
Clase de artículo	19A

Descripción**Ejecución:**

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Valores de aplicación para $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p máx. = 8,0 mm.

Descripción técnica

Serie	HELI3MILL
Radio angular	1 mm
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	TPKT 100310PDR
Tipo	ST900
Avance f_z	0,15 mm
Geometría	PDR

Quality Dress	HM390 TPKT 100310PDR IC808
Clase	IC808
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	280 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	240 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	220 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		