


**CCMT 09T302, Clase: IC807****Datos de pedido**

Número de pedido	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Clase de artículo	26B

**Descripción****Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Serie	ISOTURN
Rompevirutas	F3P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,2 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 2 mm
Condición de corte	continuo

Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 245 m/min
Clase	IC807
Avance f	0,06 - 0,25 mm/rev,
Quality Dress	CCMT 09T302-F3P IC807
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado