

HEDI

Panel de luz LED, 230 V, Consumo de potencia: 35W



Datos de pedido

Número de pedido	081268 35
GTIN	4003644005604
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Modelo sin sombras y antideslumbrante con gran difusión luminosa.

Robusta lámpara de trabajo con laterales recubiertos de goma y cinco ángulos de inclinación dependiendo del posicionamiento (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Asa integrada, interruptor conexión / desconexión en la parte trasera. Homologada para el uso continuo, así como en obras y lugares de montaje según BGI 608.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Ángulo de emisión ajustable	90 grados
Ángulo de emisión ajustable	35 grados
Ángulo de emisión ajustable	25 grados
Ángulo de emisión ajustable	15 grados

Ángulo de emisión ajustable	0 grados
Consumo de potencia	35 W
Peso	2300 g
Corriente de alumbrado	3850 lm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP	IP 54
Tensión nominal	230 V
Longitud total	273 mm
Anchura total	256 mm
Altura total	163 mm
Longitud cable de conexión	3 m
Zona ATEX	ninguno
Atributo del nombre de producto	230 V
Tipo de producto	Panel de luz