



## Equipo elevador cadena BRAVO™ con cadena de acero redondo, Capacidad de carga: 1,5t



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 086014 1,5    |
| GTIN              | 3600232440598 |
| Clase de artículo | 08Y           |

### Descripción

#### Ejecución:

Equipos con **carcasa de chapa de acero**, peso extremadamente reducido, **desbloqueo de cadena de serie, altura constructiva reducida**, gancho forjado con alojamiento giratorio.

#### Aplicación:

Polipasto universal de múltiples aplicaciones, incluso para las condiciones más difíciles.

#### Nota:

En el principio de funcionamiento del **freno de engranaje accionado por la carga**, la presión de frenado axial es generada por la misma carga, por lo cual es proporcional a la magnitud de esta. La carga se sujeta con seguridad en cualquier posición; para bajar es necesario superar la diferencia entre el par de frenado y el par de carga. Todos los equipos universales Yale están equipados con este sistema.

El **desbloqueo de cadena** permite la **fijación rápida** de la cadena sin carga; bajo el efecto de la carga, el **freno de engranaje accionado por la carga** se vuelve a cerrar automáticamente y la carga se retiene con seguridad.

El **acoplamiento de fricción** (opcional) evita una absorción de carga excesiva, con lo que se alarga la vida útil del equipo elevador.

**Equipos con protección contra sobrecarga (acoplamiento de fricción) a petición.**

### Descripción técnica

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Altura de elevación normal            | 1,5 m                                |
| Número de tramos de cadena            | 1                                    |
| Capacidad de carga                    | 1500 kg                              |
| Capacidad de carga t                  | 1,5 t                                |
| Longitud mínima entre los ganchos     | 365 mm                               |
| Carcasa / material                    | Acero                                |
| Liberación cadena                     | sí                                   |
| Peso                                  | 11,5 kg                              |
| Fuerza de elevación con carga nominal | 400 daN                              |
| Longitud eslabón                      | 21 mm                                |
| Ø eslabón                             | 7 mm                                 |
| Tipo de producto                      | Equipo elevador / tracción de cadena |