

Garant**Fresa angular 90° GARANT Softcut®, Mango Weldon, Ø D / Zef: 16/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215622 16/2
GTIN	4045197573926
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. **Nueva generación** de fresas angulares con plaquetas reversibles de alto rendimiento **con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC** en caso de **condiciones inestables** o para **husillos con una potencia de accionamiento reducida. Plaquetas reversibles APMT 0602..**

Aplicación:

Para escuadrar y fresar, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaqueta n.º 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,45** con varilla n.º **674252 tam. 6IP**.

Al utilizar plaquetas con un radio de 2 mm, el asiento de plaqueta se debe modificar.

¡No utilizar en rampas ni para la penetración circular!

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	22,5 mm
Ø de corte D_c	16 mm
Ø de mango D_s h6	16 mm
Longitud de voladizo L_1	32 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2

Plaquita de corte adecuada	AP.. 0602..
Longitud total L_{tot}	80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Serie	Softcut®
Número de plaquitas de corte	8
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219827
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,45 Nm	211750 0,45