

Aparato de calentamiento inicial de inducción, Tamaño: 45



Datos de pedido

Número de pedido	883962 45
GTIN	2050002076488
Clase de artículo	86H

Descripción

Ejecución:

Calentador de inducción simatherm® compacto para rodamientos y otras piezas metálicas en forma de anillo para diámetros interiores de 20 a 310 mm. El automatismo de tiempo y temperatura permite precalentar rodamientos y otras piezas metálicas anulares a la temperatura de 110 °C prescrita por los fabricantes. Construcción especialmente compacta; pesa solo 17 kg incluyendo 3 yugos. Posibilidad de control remoto a través de dispositivos móviles mediante Bluetooth (solo con la aplicación gratuita "World of Maintenance")

Suministro:

Aparato de calentamiento inicial, 3 yugos, sonda de temperatura, guantes de protección térmica.

Descripción técnica

Anchura	268 mm
Margen de regulación de temperatura	20 - 180 °C
Ø exterior de la pieza hasta	310 mm
Peso máximo de la pieza de trabajo	45 kg
Tensión	230 V
Potencia	2,1 kW

Longitud	320 mm
Ø interior de pieza de trabajo a partir de	20 mm
Altura	293 mm
Tipo de producto	Informes de inducción