

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1810, Tipo: GG****Datos de pedido**

Número de pedido	227482 GG
GTIN	4960664026418
Clase de artículo	25A

**Descripción****Nota:**

Las fresas están equipadas con un número igual de plaquitas reversibles de las formas N2 y N3. Tenga en cuenta las indicaciones de asignación del soporte.  
Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,09 – 0,2 mm
Clase	PR1810
Tipo	GG
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	BDMT 11T308 ER-N2
Clase	PR1810
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
GG(G)	adecuado	180 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		