

Garant
VCGX 220505 FR, HU7810, Tipo: ALU


Datos de pedido

Número de pedido	211853 ALU
GTIN	4045197513069
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano fino, superficie de escalones para el guiado de virutas pulida - reducción extrema de la tendencia a pegarse.

Nota:

$a_{p\text{ máx.}} = 7\text{ mm}$ para desbastar con $a_e = 1 \times D$.

Avance f_z : 0,25 mm

Descripción técnica

Tipo	Aluminio
Avance f_z	0,25 mm
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,5 mm
Código ISO plaquita de corte	VCGX 220505 FR
Clase	HU7810

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	1900 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1900 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	500 m/min	N
CuZn	adecuado	400 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones	100 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		