

**BDMT 170408 ER-N3, PR1825, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	227672 ST1400
GTIN	4960664028085
Clase de artículo	25A

Descripción**Nota:**

Las fresas están equipadas con un número igual de plaquitas reversibles de las formas N3 y N4. Tenga en cuenta las indicaciones de asignación del soporte.
Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$.

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Avance f_z por diente	0,09 – 0,16 mm
Tipo	ST1400
Código ISO plaquita de corte	BDMT 170408 ER-N3
Clase	PR1825
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		